

品番：**EA940AG-16**

品名：300V/12A/ 10m ビニルキャブタイヤケーブル(3芯/灰)



販売価格	<b>5,530円</b> (税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/06/23 05:09現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1136ページ		



#### 仕様

定格容量	12A 300V (1.25mm <sup>2</sup> ×3心)	絶縁体厚さ	0.6mm
公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>	仕上外径	7.8mm
コード長	10m	カラー	グレー
日本製			
3心(白・黒・赤)			
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。			
VCTF			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.