

品番：EA940AG-17

品名：300V/12A/ 20m ビニルキャブタイヤケーブル(3芯/灰)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/04 15:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1136ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| 定格容量 | 12A 300V (1.25mm ² ×3心) | 絶縁体厚さ | 0.6mm |
| 公称断面積 | 1.25mm ² | 仕上外径 | 7.8mm |
| コード長 | 20m | カラー | グレー |
| 日本製 | | | |
| 3心(白・黒・赤) | | | |
| 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 | | | |
| VCTF | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.