

品番：EA940AG-2

品名：300V/12A/ 10m ビニルキャブタイヤケーブル(灰)



販売価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
カタログ価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/23 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1136ページ		



#### 仕様

定格容量	12A 300V(1.25mm <sup>2</sup> ×2心)	絶縁体厚さ	0.6mm
公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>	コード長	10m
仕上外径	7.4mm	カラー	グレー
日本製			
2心(白・黒)			
300V以下の小型電源器具に使用			
シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。柔軟性があり作業性に優れています。			
VCTF			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.