

品番：EA940AG-20

品名：300V/12A/ 20m ビニルキャブタイヤケーブル(3芯/黒)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1136ページ		



#### 仕様

定格容量	12A 300V (1.25mm <sup>2</sup> ×3心)	絶縁体厚さ	0.6mm
公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>	仕上外径	7.8mm
コード長	20m	カラー	ブラック
日本製			
3心(白・黒・赤)			
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。			
VCTF			

#### 代替品

	品番	EA940AG-17
	コメント	灰色

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

