

品番：EA940AG-230A

品名：600V/28A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(3芯)



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/23 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1138ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(AI) VCT/2CT(3PNC1P)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

品名	規格	電線太さ	心数	電線許容電流(AI)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	2.0mm <sup>2</sup>	20	22(28)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ	30	19(24)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ	40	17(22)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	3.5mm <sup>2</sup>	20	32(41)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ	30	28(36)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ	40	25(32)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	5.0mm <sup>2</sup>	20	41(53)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ	30	36(46)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ	40	32(42)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	8.0mm <sup>2</sup>	20	51(65)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ	30	44(56)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ	40	39(50)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	14.0mm <sup>2</sup>	20	71(91)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ	30	62(80)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ	40	55(71)

仕様

略号	2CT	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	28A 600V(3.5m <sup>2</sup> ×3心)	長さ	30m
公称断面積	3.5m <sup>2</sup>	仕上外径	14.5mm
曲げ半径	58mm以上	定格温度	60℃

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル

撚線

3心(白・黒・赤)

柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます

日本製

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.