

品番 : EA940AG-30A

品名 : 600V/19A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(3心)



販売価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 06:23現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1182ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の本数×心数	電線許容電流 (A)
VCT/2CT (PNCT)	
2.0㎟×2b	22(28)
× ×30	19(24)
× ×40	17(22)
3.5㎟×2b	32(41)
× ×30	28(36)
× ×40	25(32)
5.5㎟×2b	41(53)
× ×30	36(46)
× ×40	32(42)
8.0㎟×2b	51(65)
× ×30	44(56)
× ×40	39(50)
14.0㎟×2b	71(91)
× ×30	62(80)
× ×40	55(71)

## 仕様

略号	2CT	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	19A 600V(2㎟×3心)	長さ	30m
公称断面積	2.0㎟	仕上外径	13.0mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	60℃
天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル			
燃線			
3心(白・黒・赤)			
柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます			
日本製			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.