品番: EA940AG-405A


品名:600V/17A/50m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)



販売価格	37,100円 (税抜)/ 40,810円(税込)				
カタログ価 格	37,100円(税抜)/40,810円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 23:02現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログ ページ	1182ページ				









仕様

略号	71901 2 CT # 1400 558/21)	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	17A 600V(2.0m㎡×4心)	長さ	50m
公称断面積	2.0m m ²	仕上外径	14.0mm
曲げ半径	56mm以上	定格温度	60°C

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル

撚線

4心(白·黒·赤·緑)

柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます

日本製

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.