品番: EA940AG-415A

品名:600V/25A/50m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)



販売価格	55,400円 (税抜)/ 60,940円(税込)					
カタログ価 格	55,400円(税抜)/60,940円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 21:05現在)					
商品入数	1	販売単位	巻			
カタログ ページ	1182ページ					





キャプタイヤケーブルの許容電流				
電線の太さ×心数	電解的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)			
2.0mb<2i0	22(28)			
# ×3b.	19(24)			
# ×40.	17(22)			
3.5mb<20	32(41)			
# ×30.	28(36)			
# ×40.	25(32)			
5.5mb<20	41 (53)			
# ×30.	36(46)			
# ×40.	32(42)			
8.0mb<2i0.	51(65)			
# ×30.	44(56)			
# ×40.	39(50)			
14.0mb<2i).	71 (91)			
v v20	634900			



仕様

略号	1.606/20 71/91 2 CT # 340 55/71	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	25A 600V(3.5m㎡×4心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m m ²	仕上外径	16.0mm
曲げ半径	64mm以上	定格温度	60℃

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル

撚線

4心(白·黒·赤·緑)

柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます

日本製

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.