

品番：**EA940AG-510**

品名：2mm<sup>2</sup>x10m/2芯ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	2.0mm <sup>2</sup>	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm <sup>2</sup>	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5mm <sup>2</sup>	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup>	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	14.0mm <sup>2</sup>	10m

電線の太さ(心数)	標準許容電圧(AI VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm <sup>2</sup> -2C	22(28)
φ <math>\times 30</math>	19(24)
φ <math>\times 40</math>	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -2C	32(41)
φ <math>\times 30</math>	28(36)
φ <math>\times 40</math>	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	41(53)
φ <math>\times 30</math>	36(46)
φ <math>\times 40</math>	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	51(65)
φ <math>\times 30</math>	44(56)
φ <math>\times 40</math>	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	71(91)
φ <math>\times 30</math>	62(80)
φ <math>\times 40</math>	55(71)

### 仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V (2.0mm <sup>2</sup> x2心)	長さ	10m
公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	10.4mm
曲げ半径	42mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.