

品番：EA940AG-515

品名：3.5 mm²x15m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	9,660円(税抜) / 10,626円(税込)		
カタログ価格	9,660円(税抜) / 10,626円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品名	規格	長さ
キャブワイヤー(VCT)GDB 1000	3.5mm ² ×2心	15m

電線の太さ(心数)	標準許容電圧(A) VCT(GDB/VCT)
2.0mm ² ×2心	22(20)
※ ×3心	19(16)
※ ×4心	17(12)
3.5mm ² ×2心	32(14)
※ ×3心	28(16)
※ ×4心	25(12)
5.5mm ² ×2心	41(13)
※ ×3心	36(16)
※ ×4心	32(12)
8.0mm ² ×2心	51(15)
※ ×3心	44(16)
※ ×4心	39(15)
14.0mm ² ×2心	71(19)
※ ×3心	62(18)
※ ×4心	55(17)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	32A 600V (3.5mm ² ×2心)	長さ	15m
公称断面積	3.5mm ²	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-516
コメント	同 20m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.