

品番：**EA940AG-518**

品名：5.5 mm²x10m/2芯 ビニルキャブ タイヤケーブル



販売価格	14,500円 (税抜) / 15,950円 (税込)		
カタログ価格	14,500円 (税抜) / 15,950円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/26 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル (VCT-Gib 10m)	5.5mm ² x 2芯	10m

電線の太さ(芯数)	標準許容電圧(A) VCT(GIPACT)
2.0mm ² -2C	22(28)
※ x3C	19(24)
※ x4C	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ x3C	28(36)
※ x4C	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ x3C	36(46)
※ x4C	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ x3C	44(56)
※ x4C	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ x3C	62(80)
※ x4C	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	41A 600V (5.5mm ² x2心)	長さ	10m
公称断面積	5.5mm ²	仕上外径	14.2mm
曲げ半径	57mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.