

品番：**EA940AG-518**

品名：5.5 mm<sup>2</sup>x10m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>13,000円</b> (税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2026/06/23 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	5.5mm <sup>2</sup>	10m

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(A) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm <sup>2</sup> -2C	22(28)
※ X30	19(24)
※ X40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -2C	32(41)
※ X30	28(36)
※ X40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

### 仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	41A 600V (5.5mm <sup>2</sup> x2心)	長さ	10m
公称断面積	5.5mm <sup>2</sup>	仕上外径	14.2mm
曲げ半径	57mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.