

品番：**EA940AG-531**

品名：0.75mm²x 5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	1,640円 (税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/23 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² x 3心	5m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(V) VCT(VCT/GPACT)
2.0mm ² -20	22(20)
※ x30	19(20)
※ x40	17(20)
3.5mm ² -20	32(41)
※ x30	28(30)
※ x40	25(32)
5.5mm ² -20	41(53)
※ x30	36(46)
※ x40	32(42)
8.0mm ² -20	51(65)
※ x30	44(56)
※ x40	39(50)
14.0mm ² -20	71(91)
※ x30	62(80)
※ x40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	13A 600V(0.75mm ² x3心)	長さ	5m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.