

品番：**EA940AG-532**

品名：0.75mm²x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	3,250円 (税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/28 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	断面積
2.0mm ² -2Q	2	2.0
2.5mm ² -2Q	2	2.5
3.5mm ² -2Q	2	3.5
5.5mm ² -2Q	2	5.5
8.0mm ² -2Q	2	8.0
14.0mm ² -2Q	2	14.0
2.0mm ² -3Q	3	2.0
2.5mm ² -3Q	3	2.5
3.5mm ² -3Q	3	3.5
5.5mm ² -3Q	3	5.5
8.0mm ² -3Q	3	8.0
14.0mm ² -3Q	3	14.0

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm ² -2Q	22(20)
2.5mm ² -2Q	19(20)
3.5mm ² -2Q	32(41)
5.5mm ² -2Q	41(53)
8.0mm ² -2Q	51(65)
14.0mm ² -2Q	71(91)
2.0mm ² -3Q	19(20)
2.5mm ² -3Q	17(20)
3.5mm ² -3Q	32(41)
5.5mm ² -3Q	41(53)
8.0mm ² -3Q	51(65)
14.0mm ² -3Q	71(91)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	13A 600V(0.75mm ² x3心)	長さ	10m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.