

品番：**EA940AG-534**

品名：0.75mm²x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	6,350円 (税抜) / 6,985円(税込)		
カタログ価格	6,350円(税抜) / 6,985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/23 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.5mm ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2.0mm ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5mm ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	14.0mm ²	20m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm ² -2C	22(20)
φ $\times 30$	19(24)
φ $\times 40$	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
φ $\times 30$	28(36)
φ $\times 40$	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
φ $\times 30$	36(46)
φ $\times 40$	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
φ $\times 30$	44(56)
φ $\times 40$	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
φ $\times 30$	62(80)
φ $\times 40$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	13A 600V(0.75mm ² x3心)	長さ	20m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.