品番: EA940AG-538C

品名:1.25m mx50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	23,800円(税抜)/26,180円(税込)				
カタログ価 格	23,800円(税抜)/26,180円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/19 21:09現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1181ページ				





	キャプタイヤケーブル-ICT: Cab Tyrel					
160	0.4	64				
	CLUBECLUS / PROST - TO					
	INDESOAY77CYT-76					
	2623/6623/4+794(91-76)	207				
1075	3833-8833-1-77-77-75	303				
HRZA	METAMETAR + 77 CPC - 7%	601				
	京都市を出て30キャグティヤマーブ00					
	を発表した日本4年以上サイフリンサーフu	WACT				
	281831890223-0314-79-10-75	28101				
	3655.536979275.0354177477-75-	DESCRIPTION				
	MERCHANISCO TO STATE OF THE STA	WC				
	percurence had an investment	DESCRIPTION				
200	569/3-6600007-1-3-4-701+9-71-	SPICT				
Sec.	###73.##70075073.#+79497-75	engr				
	ESSESSO (CO.) - 170 (111 - 75.	MC				
	88881/0034800030-04/20/00-25	MCD				
	\$6000,6600000,000,000,000,000,000,000,00	3000				

キャブタイヤケ	ープルの許容電流
職線の太さ×⊖数	電線計容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0ml×2-0	22(28)
// ×36	19(24)
# ×40.	17(22)
3.5ml×20	32(41)
# ×30	28(36)
# ×40	25(32)
5.5mb<2i0	41(53)
# ×30.	36(46)
# ×40.	32(42)
8.0ml<2i0	51(65)
/ ×30	44(56)
# ×40.	39(50)

仕様

略号	VCT 14,000-20 77:901 # 3-30 63800 # 3-40 55(71)	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	18A 600V(1.25m㎡×3心)	長さ	50m
公称断面積	1.25mm ^d	仕上外径	10.1mm
曲げ半径	41mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ