

品番：**EA940AG-540**

品名：2mm²×10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,940円 (税抜) / 7,634円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,940円(税抜) / 7,634円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/06/23 05:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ | | |



| 規格 | 芯数 | 長さ |
|-------------|----|-----|
| EA940AG-540 | 3 | 10m |

| 電線の太さ(芯数) | 電線の電圧(VCT/VCT(GP/VCT)) |
|-------------------------|------------------------|
| 2.0mm ² -2C | 22(25) |
| φ×3C | 19(24) |
| φ×4C | 17(22) |
| 3.5mm ² -2C | 32(41) |
| φ×3C | 28(36) |
| φ×4C | 25(32) |
| 5.5mm ² -2C | 41(53) |
| φ×3C | 36(46) |
| φ×4C | 32(42) |
| 8.0mm ² -2C | 51(65) |
| φ×3C | 44(56) |
| φ×4C | 39(50) |
| 14.0mm ² -2C | 71(91) |
| φ×3C | 62(80) |
| φ×4C | 55(71) |

仕様

| | | | |
|-------|----------------------------------|------|--------------------------|
| 略号 | VCT | 用途 | 600V以下の移動用電気機器用 |
| 定格容量 | 23A 600V(2.0mm ² ×3心) | 長さ | 10m |
| 公称断面積 | 2.0mm ² | 仕上外径 | 10.9mm |
| 曲げ半径 | 44mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.