

品番：**EA940AG-542C**

品名：2mm<sup>2</sup>x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>32,100円</b> (税抜) / 35,310円(税込)		
カタログ価格	32,100円(税抜) / 35,310円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 10</b> (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	外径
2.0mm <sup>2</sup> -20	3	10.9
3.5mm <sup>2</sup> -20	3	12.5
5.5mm <sup>2</sup> -20	3	14.1
8.0mm <sup>2</sup> -20	3	15.7
14.0mm <sup>2</sup> -20	3	21.3

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm <sup>2</sup> -20	22(20)
φ <math>\times 30</math>	19(20)
φ <math>\times 40</math>	17(20)
3.5mm <sup>2</sup> -20	32(41)
φ <math>\times 30</math>	28(30)
φ <math>\times 40</math>	25(30)
5.5mm <sup>2</sup> -20	41(53)
φ <math>\times 30</math>	36(40)
φ <math>\times 40</math>	32(40)
8.0mm <sup>2</sup> -20	51(65)
φ <math>\times 30</math>	44(50)
φ <math>\times 40</math>	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -20	71(91)
φ <math>\times 30</math>	62(80)
φ <math>\times 40</math>	55(71)

**仕様**

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	23A 600V(2.0mm <sup>2</sup> x3心)	長さ	50m
公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	10.9mm
曲げ半径	44mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.