

品番：EA940AG-553

品名：8mm²×15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/28 15:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



規格	外径	芯径
2.0mm ² -20	12.0	1.8
3.5mm ² -20	14.0	2.2
5.5mm ² -20	16.0	2.5
8.0mm ² -20	17.5	2.8
14.0mm ² -20	21.0	3.5
20.0mm ² -20	24.0	4.2
35.0mm ² -20	29.0	5.0
50.0mm ² -20	33.0	5.6
70.0mm ² -20	37.0	6.3
100.0mm ² -20	42.0	7.0

電線の太さ(芯径)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/VCT))
2.0mm ² -20	22(20)
φ $\times 3.0$	19(20)
φ $\times 4.0$	17(20)
3.5mm ² -20	32(41)
φ $\times 3.0$	28(30)
φ $\times 4.0$	25(32)
5.5mm ² -20	41(53)
φ $\times 3.0$	36(46)
φ $\times 4.0$	32(42)
8.0mm ² -20	51(65)
φ $\times 3.0$	44(56)
φ $\times 4.0$	39(50)
14.0mm ² -20	71(91)
φ $\times 3.0$	62(80)
φ $\times 4.0$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm ² ×3心)	長さ	15m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-554
コメント	同 20m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.