

品番：**EA940AG-554**

品名：8mm²x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	47,500円(税抜) / 52,250円(税込)		
カタログ価格	47,500円(税抜) / 52,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 05:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	長さ
EA940AG-554	3	20m

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/VCT))
2.0mm ² -2C	22(28)
φ×3C	19(24)
φ×4C	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
φ×3C	28(36)
φ×4C	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
φ×3C	36(46)
φ×4C	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
φ×3C	44(56)
φ×4C	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
φ×3C	62(80)
φ×4C	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm ² x3心)	長さ	20m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.