

品番：**EA940AG-554C**

品名：8mm²×50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	118,600円(税抜) / 130,460円(税込)		
カタログ価格	118,600円(税抜) / 130,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	外径
2.0mm ² -2C	2	12.0
2.0mm ² -3C	3	13.0
2.5mm ² -2C	2	13.0
2.5mm ² -3C	3	14.0
3.5mm ² -2C	2	15.0
3.5mm ² -3C	3	16.0
4.0mm ² -2C	2	16.0
4.0mm ² -3C	3	17.0
5.0mm ² -2C	2	17.0
5.0mm ² -3C	3	18.0
6.0mm ² -2C	2	18.0
6.0mm ² -3C	3	19.0
8.0mm ² -2C	2	20.0
8.0mm ² -3C	3	21.0
10.0mm ² -2C	2	22.0
10.0mm ² -3C	3	23.0
14.0mm ² -2C	2	25.0
14.0mm ² -3C	3	26.0

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/VCT))
2.0mm ² -2C	22(20)
2.0mm ² -3C	19(20)
2.5mm ² -2C	17(20)
2.5mm ² -3C	14(15)
3.5mm ² -2C	20(20)
3.5mm ² -3C	17(15)
4.0mm ² -2C	21(20)
4.0mm ² -3C	18(15)
5.0mm ² -2C	22(20)
5.0mm ² -3C	19(15)
6.0mm ² -2C	23(20)
6.0mm ² -3C	20(15)
8.0mm ² -2C	25(20)
8.0mm ² -3C	22(15)
10.0mm ² -2C	26(20)
10.0mm ² -3C	23(15)
14.0mm ² -2C	28(20)
14.0mm ² -3C	25(15)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.