

品番：EA940AG-562

品名：0.75mm²x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,190円(税抜) / 4,609円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,190円(税抜) / 4,609円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/28 22:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ | | |



| 電線の太さ(心数) | 電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/NC/CT) |
|-------------------------|--------------------------------|
| 2.0mm ² ×20 | 22(28) |
| φ×30 | 19(24) |
| φ×40 | 17(22) |
| 3.0mm ² ×20 | 32(41) |
| φ×30 | 28(36) |
| φ×40 | 25(32) |
| 5.0mm ² ×20 | 41(53) |
| φ×30 | 36(46) |
| φ×40 | 32(42) |
| 8.0mm ² ×20 | 51(65) |
| φ×30 | 44(56) |
| φ×40 | 39(50) |
| 14.0mm ² ×20 | 71(91) |
| φ×30 | 62(80) |
| φ×40 | 55(71) |

| 電線の太さ(心数) | 許容電圧(V) |
|-------------------------|---------|
| 2.0mm ² ×20 | 600 |
| φ×30 | 600 |
| φ×40 | 600 |
| 3.0mm ² ×20 | 600 |
| φ×30 | 600 |
| φ×40 | 600 |
| 5.0mm ² ×20 | 600 |
| φ×30 | 600 |
| φ×40 | 600 |
| 8.0mm ² ×20 | 600 |
| φ×30 | 600 |
| φ×40 | 600 |
| 14.0mm ² ×20 | 600 |
| φ×30 | 600 |
| φ×40 | 600 |

仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 略号 | VCT | 用途 | 600V以下の移動用電気機器用 |
| 定格容量 | 12A 600V(0.75mm ² ×4心) | 長さ | 10m |
| 公称断面積 | 0.75mm ² | 仕上外径 | 9.9mm |
| 曲げ半径 | 40mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |

| |
|-----------------------------------|
| 耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース キャブタイヤケーブル |
| 4心(白・黒・赤・緑) |
| 柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます |
| 一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。 |
| 据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。 |
| PSEマーク取得商品 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.