

品番：**EA940AG-562**

品名：0.75mm²x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
カタログ価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/23 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm ² 2C	22(2B)
φ x3C	19(2A)
φ x4C	17(2Z)
3.0mm ² 2C	32(4I)
φ x3C	28(3B)
φ x4C	25(3Z)
5.0mm ² 2C	41(5B)
φ x3C	36(4B)
φ x4C	32(4Z)
8.0mm ² 2C	51(8B)
φ x3C	44(5B)
φ x4C	39(5B)
14.0mm ² 2C	71(9I)
φ x3C	62(8B)
φ x4C	55(7I)

電線の太さ(心数)	許容電圧(V)
2.0mm ² 2C	600
φ x3C	600
φ x4C	600
3.0mm ² 2C	600
φ x3C	600
φ x4C	600
5.0mm ² 2C	600
φ x3C	600
φ x4C	600
8.0mm ² 2C	600
φ x3C	600
φ x4C	600
14.0mm ² 2C	600
φ x3C	600
φ x4C	600

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	12A 600V(0.75mm ² x4心)	長さ	10m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.9mm
曲げ半径	40mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース キャブタイヤケーブル
4心(白・黒・赤・緑)
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.