

品番：**EA940AG-568**

品名：1.25m²x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	12,200円 (税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/23 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm ² 2C	22(28)
φ x3C	19(24)
φ x4C	17(22)
3.0mm ² 2C	32(41)
φ x3C	28(36)
φ x4C	25(32)
5.0mm ² 2C	41(53)
φ x3C	36(46)
φ x4C	32(42)
8.0mm ² 2C	51(65)
φ x3C	44(56)
φ x4C	39(50)
14.0mm ² 2C	71(91)
φ x3C	62(80)
φ x4C	55(71)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(A)
CT-CAB Type 1	600V	2.0mm ² 2C	22
CT-CAB Type 1	600V	φ x3C	19
CT-CAB Type 1	600V	φ x4C	17
CT-CAB Type 1	600V	3.0mm ² 2C	32
CT-CAB Type 1	600V	φ x3C	28
CT-CAB Type 1	600V	φ x4C	25
CT-CAB Type 1	600V	5.0mm ² 2C	41
CT-CAB Type 1	600V	φ x3C	36
CT-CAB Type 1	600V	φ x4C	32
CT-CAB Type 1	600V	8.0mm ² 2C	51
CT-CAB Type 1	600V	φ x3C	44
CT-CAB Type 1	600V	φ x4C	39
CT-CAB Type 1	600V	14.0mm ² 2C	71
CT-CAB Type 1	600V	φ x3C	62
CT-CAB Type 1	600V	φ x4C	55

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	16A 600V(1.25m ² x4心)	長さ	20m
公称断面積	1.25m ²	仕上外径	11.1mm
曲げ半径	45mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.