

品番 : EA940AG-568

品名 : 1.25mm²×20m/4芯 ビニールキャブ タイヤケーブル



販売価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 16:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ(Φ) 電流許容電流(A)

VCT/2CT (PNCT)

2.0㎟×20m 22(28)

× ×30 19(24)

× ×40 17(22)

3.5㎟×20m 32(41)

× ×30 28(36)

× ×40 25(32)

5.5㎟×20m 41(53)

× ×30 36(46)

× ×40 32(42)

8.0㎟×20m 51(65)

× ×30 44(56)

× ×40 39(50)

14.0㎟×20m 71(91)

× ×30 62(80)

× ×40 55(71)

キャブタイヤケーブル (VCT/2CT Type)

電線の太さ(Φ) 電流許容電流(A)

VCT/2CT (PNCT)

2.0㎟×20m 22(28)

× ×30 19(24)

× ×40 17(22)

3.5㎟×20m 32(41)

× ×30 28(36)

× ×40 25(32)

5.5㎟×20m 41(53)

× ×30 36(46)

× ×40 32(42)

8.0㎟×20m 51(65)

× ×30 44(56)

× ×40 39(50)

14.0㎟×20m 71(91)

× ×30 62(80)

× ×40 55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	16A 600V(1.25mm ² ×4芯)	長さ	20m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	11.1mm
曲げ半径	45mm以上	定格温度	移動:-15~60°C 固定:-30~60°C

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30°Cまでの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.