

品番 : EA940AG-569

品名 : 2 mm² × 5m / 4芯 ビニールキャブ タイヤケーブル



販売価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
カタログ価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



仕様

キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ(Φmm)	電線許容電流(A)
VCT/2CT (PNCT)	
2.0㎟×20	22(28)
× ×30	19(24)
× ×40	17(22)
3.5㎟×20	32(41)
× ×30	28(36)
× ×40	25(32)
5.5㎟×20	41(53)
× ×30	36(46)
× ×40	32(42)
8.0㎟×20	51(65)
× ×30	44(56)
× ×40	39(50)
14.0㎟×20	71(91)
× ×30	62(80)
× ×40	55(71)

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	20A 600V(2.0㎟×4心)	長さ	5m
公称断面積	2.0㎟	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60°C 固定:-30~60°C

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30°Cまでの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.