


品番：**EA940AG-577**

品名：5.5 mm² x 5m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	12,000円 (税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/23 09:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(A)
CT-CAB Type 1	2.0mm ² ×20	φ×30	19(24)
CT-CAB Type 2	3.0mm ² ×20	φ×30	28(36)
CT-CAB Type 3	5.0mm ² ×20	φ×30	36(46)
CT-CAB Type 4	8.0mm ² ×20	φ×30	44(56)
CT-CAB Type 5	14.0mm ² ×20	φ×30	62(80)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	29A 600V(5.5mm ² ×4心)	長さ	5m
公称断面積	5.5mm ²	仕上外径	16.5mm
曲げ半径	66mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.