

品番：EA940AG-602

品名：0.75mm²x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² 2C	22(2B)
φ x3C	19(2A)
φ x4C	17(2Z)
3.5mm ² 2C	32(4I)
φ x3C	28(3B)
φ x4C	25(3Z)
5.5mm ² 2C	41(5B)
φ x3C	36(4B)
φ x4C	32(4Z)
8.0mm ² 2C	51(8B)
φ x3C	44(5B)
φ x4C	39(5B)
14.0mm ² 2C	71(9I)
φ x3C	62(8B)
φ x4C	55(7I)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² 2C	22(2B)
φ x3C	19(2A)
φ x4C	17(2Z)
3.5mm ² 2C	32(4I)
φ x3C	28(3B)
φ x4C	25(3Z)
5.5mm ² 2C	41(5B)
φ x3C	36(4B)
φ x4C	32(4Z)
8.0mm ² 2C	51(8B)
φ x3C	44(5B)
φ x4C	39(5B)
14.0mm ² 2C	71(9I)
φ x3C	62(8B)
φ x4C	55(7I)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	12A 600V (0.75mm ² x2心)	長さ	10m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	8.8mm
曲げ半径	36mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.