品番: EA940AG-602

品名:0.75m mx10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>2,330円</b> (税抜)/ 2,563円(税込)				
カタログ価 格	2,330円(税抜)/2,563円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/20 07:23現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1181ページ				





キャブタイヤケ	ープルの許容電流
電線の太さ×心数	電解的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0mb<2i0.	22(28)
# ×30	19(24)
# ×40.	17(22)
3.5mb<2i).	32(41)
# ×30.	28(36)
# ×40.	25(32)
5.5mb<20	41 (53)
/ ×30	36(46)
# ×40.	32(42)
8.0ml<20.	51 (65)
# ×36.	44(56)
# ×40.	39(50)
14.0ml×2i)	71 (91)



## 仕様

略号	71.991	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	12A 600V (0.75m㎡×2/ເ)	長さ	10m
公称断面積	0.75mm <sup>d</sup>	仕上外径	8.8mm
曲げ半径	36mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白:黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.