

品番：EA940AG-605

品名：1.25mm<sup>2</sup> x 5m / 2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/06/23 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(2B)
φ ×30	19(2A)
φ ×40	17(2Z)
3.5mm <sup>2</sup> ×2	32(4I)
φ ×30	28(3B)
φ ×40	25(3Z)
5.5mm <sup>2</sup> ×2	41(5B)
φ ×30	36(4B)
φ ×40	32(4Z)
8.0mm <sup>2</sup> ×2	51(8B)
φ ×30	44(5B)
φ ×40	39(5B)
14.0mm <sup>2</sup> ×2	71(9I)
φ ×30	62(8B)
φ ×40	55(7I)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(2B)
φ ×30	19(2A)
φ ×40	17(2Z)
3.5mm <sup>2</sup> ×2	32(4I)
φ ×30	28(3B)
φ ×40	25(3Z)
5.5mm <sup>2</sup> ×2	41(5B)
φ ×30	36(4B)
φ ×40	32(4Z)
8.0mm <sup>2</sup> ×2	51(8B)
φ ×30	44(5B)
φ ×40	39(5B)
14.0mm <sup>2</sup> ×2	71(9I)
φ ×30	62(8B)
φ ×40	55(7I)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	16A 600V (1.25mm <sup>2</sup> × 2心)	長さ	5m
公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>	仕上外径	9.6mm
曲げ半径	39mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.