品番: EA940AG-605

品名:1.25mmx 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>1,540円</b> (税抜)/ 1,694円(税込)				
カタログ価 格	1,540円(税抜)/1,694円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/20 07:23現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1181ページ				





キャブタイヤケ	ープルの許容電流
電線の太さ×心数	電解的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0mb<2i0	22(28)
# ×30.	19(24)
# ×40.	17(22)
3.5mb<20	32(41)
# ×30.	28(36)
# ×40.	25(32)
5.5mb(2i)	41 (53)
# X30	36(46)
# ×40.	32(42)
8.0mH<20.	51 (65)
# ×30.	44(56)
# ×40.	39(50)
14.0mb<2i0.	71 (91)



## 仕様

略号	71.991 # 330, 6280 VCT# 342, 556/11	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	16A 600V (1.25m㎡×2/ເ)	長さ	5m
公称断面積	1.25mm²	仕上外径	9.6mm
曲げ半径	39mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白:黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.