

品番：EA940AG-606

品名：1.25mm²x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	2,720円(税抜) / 2,992円(税込)		
カタログ価格	2,720円(税抜) / 2,992円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm ² ×2	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm ² ×2	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.5mm ² ×2	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(V)
2.0mm ² ×2	600
φ×30	600
φ×40	600
3.5mm ² ×2	600
φ×30	600
φ×40	600
5.5mm ² ×2	600
φ×30	600
φ×40	600
8.0mm ² ×2	600
φ×30	600
φ×40	600
14.0mm ² ×2	600
φ×30	600
φ×40	600

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	16A 600V (1.25mm ² ×2心)	長さ	10m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	9.6mm
曲げ半径	39mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル	
2心(白・黒)	
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。	
移動機器用や配線用として屋外にも対応	
PSEマーク取得商品	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.