

品番：EA940AG-616

品名：3.5 mm²x20m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² ×20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ ×30	62(80)
φ ×40	55(71)

CT-CAB Type	電線太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
CT-CAB Type 1	2.0mm ² ×20	22(28)
CT-CAB Type 1	φ ×30	19(24)
CT-CAB Type 1	φ ×40	17(22)
CT-CAB Type 2	3.5mm ² ×20	32(41)
CT-CAB Type 2	φ ×30	28(36)
CT-CAB Type 2	φ ×40	25(32)
CT-CAB Type 3	5.5mm ² ×20	41(53)
CT-CAB Type 3	φ ×30	36(46)
CT-CAB Type 3	φ ×40	32(42)
CT-CAB Type 4	8.0mm ² ×20	51(65)
CT-CAB Type 4	φ ×30	44(56)
CT-CAB Type 4	φ ×40	39(50)
CT-CAB Type 5	14.0mm ² ×20	71(91)
CT-CAB Type 5	φ ×30	62(80)
CT-CAB Type 5	φ ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (3.5mm ² ×2心)	長さ	20m
公称断面積	3.5mm ²	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.