

品番：EA940AG-618

品名：5.5 mm²x10m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	9,360円(税抜) / 10,296円(税込)		
カタログ価格	9,360円(税抜) / 10,296円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm ² 2C	22(2B)
φ ×3C	19(2A)
φ ×4C	17(2Z)
3.0mm ² 2C	32(4I)
φ ×3C	28(3B)
φ ×4C	25(3Z)
5.5mm ² 2C	41(5B)
φ ×3C	36(4B)
φ ×4C	32(4Z)
8.0mm ² 2C	51(8B)
φ ×3C	44(5B)
φ ×4C	39(5B)
14.0mm ² 2C	71(9I)
φ ×3C	62(8B)
φ ×4C	55(7I)

品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル VCT-CAB Type	5.5mm ² x 2C	10m
キャブタイヤケーブル VCT-CAB Type	5.5mm ² x 3C	10m
キャブタイヤケーブル VCT-CAB Type	5.5mm ² x 4C	10m
キャブタイヤケーブル VCT-CAB Type	8.0mm ² x 2C	10m
キャブタイヤケーブル VCT-CAB Type	8.0mm ² x 3C	10m
キャブタイヤケーブル VCT-CAB Type	8.0mm ² x 4C	10m
キャブタイヤケーブル VCT-CAB Type	14.0mm ² x 2C	10m
キャブタイヤケーブル VCT-CAB Type	14.0mm ² x 3C	10m
キャブタイヤケーブル VCT-CAB Type	14.0mm ² x 4C	10m

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	41A 600V (5.5mm ² ×2心)	長さ	10m
公称断面積	5.5mm ²	仕上外径	14.2mm
曲げ半径	57mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.