

品番 : EA940AG-618

品名 : 5.5 mm²×10m/2芯 ビニールキャブ タイヤケーブル



販売価格	9,360円(税抜) / 10,296円(税込)		
カタログ価格	9,360円(税抜) / 10,296円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 00:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の本数×芯数	電線許容電流 (A)
VCT/2CT (PNCT)	
2.0㎟×20	22(28)
× ×30	19(24)
× ×40	17(22)
3.5㎟×20	32(41)
× ×30	28(36)
× ×40	25(32)
5.5㎟×20	41(53)
× ×30	36(46)
× ×40	32(42)
8.0㎟×20	51(65)
× ×30	44(56)
× ×40	39(50)
14.0㎟×20	71(91)
× ×30	62(80)
× ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	41A 600V (5.5㎟×2芯)	長さ	10m
公称断面積	5.5㎟	仕上外径	14.2mm
曲げ半径	57mm以上	定格温度	移動:-15~60°C 固定:-30~60°C

ビニール絶縁ビニールシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.