

品番：EA940AG-635

品名：1.25mm²× 5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	1,770円(税抜)／1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜)／1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 19:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PACT1
2.0mm ² ×2	22(28)
×3	19(24)
×4	17(22)
3.5mm ² ×2	32(41)
×3	28(36)
×4	25(32)
5.5mm ² ×2	41(53)
×3	36(46)
×4	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
×3	44(56)
×4	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
×3	62(80)
×4	55(71)

キャブタイヤケーブル(VCT-Cab Type)	
電線	電線
2.0mm ² ×2	22(28)
×3	19(24)
×4	17(22)
3.5mm ² ×2	32(41)
×3	28(36)
×4	25(32)
5.5mm ² ×2	41(53)
×3	36(46)
×4	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
×3	44(56)
×4	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
×3	62(80)
×4	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	14A 600V (1.25mm ² ×3心)	長さ	5m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	10.1mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
3心(白・黒・赤)
可とう性にすぐれています。
PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.