

品番：EA940AG-636

品名：1.25mm<sup>2</sup>×10m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,530円(税抜)／3,883円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,530円(税抜)／3,883円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/31 19:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ                      |      |   |



| キャブタイヤケーブルの許容電流        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 電線の太さ×心数               | 電線許容電流(A)<br>VCT/2CT/3PACT |
| 2.0mm <sup>2</sup> ×2  | 22(28)                     |
| ×3                     | 19(24)                     |
| ×4                     | 17(22)                     |
| 3.5mm <sup>2</sup> ×2  | 32(41)                     |
| ×3                     | 28(36)                     |
| ×4                     | 25(32)                     |
| 5.5mm <sup>2</sup> ×2  | 41(53)                     |
| ×3                     | 36(46)                     |
| ×4                     | 32(42)                     |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×2  | 51(65)                     |
| ×3                     | 44(56)                     |
| ×4                     | 39(50)                     |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×2 | 71(91)                     |
| ×3                     | 62(80)                     |
| ×4                     | 55(71)                     |

| キャブタイヤケーブル(VCT-Cab Type) |        |
|--------------------------|--------|
| 電線                       | 電線     |
| 2.0mm <sup>2</sup> ×2    | 22(28) |
| ×3                       | 19(24) |
| ×4                       | 17(22) |
| 3.5mm <sup>2</sup> ×2    | 32(41) |
| ×3                       | 28(36) |
| ×4                       | 25(32) |
| 5.5mm <sup>2</sup> ×2    | 41(53) |
| ×3                       | 36(46) |
| ×4                       | 32(42) |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×2    | 51(65) |
| ×3                       | 44(56) |
| ×4                       | 39(50) |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×2   | 71(91) |
| ×3                       | 62(80) |
| ×4                       | 55(71) |

仕様

|       |                                    |      |                                     |
|-------|------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 略号    | VCT                                | 用途   | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
| 定格容量  | 14A 600V (1.25mm <sup>2</sup> ×3心) | 長さ   | 10m                                 |
| 公称断面積 | 1.25mm <sup>2</sup>                | 仕上外径 | 10.1mm                              |
| 定格温度  | 60℃                                |      |                                     |

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.