

品番：**EA940AG-637**

品名：1.25m²x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	4,190円 (税抜) / 4,609円(税込)		
カタログ価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



電線の太さ(心数)	電線径(電線径(A) VCT/CCT/SPACT)
2.0mm ² ×20	22(28)
× 30	19(24)
× 40	17(22)
3.0mm ² ×20	32(41)
× 30	28(36)
× 40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
× 30	36(46)
× 40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
× 30	44(56)
× 40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
× 30	62(80)
× 40	55(71)

品名	規格	電線径
キャブタイヤケーブル(CCT-Cab Type)	1.25mm ² ×15m/3芯	10.1mm

仕様

略号	VCT ^{※4)}	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	14A 600V (1.25m ² ×3心)	長さ	15m
公称断面積	1.25m ²	仕上外径	10.1mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

代替品

	<p>品番 EA940AG-638</p> <p>コメント 同 20m</p>
--	---

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.