

品番：**EA940AG-638**

品名：1.25m²x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	6,980円 (税抜) / 7,678円(税込)		
カタログ価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/31 19:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/CT/SP/ACT1
2.0mm ² ×20	22(28)
×30	19(24)
×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
×30	28(36)
×40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
×30	36(46)
×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
×30	44(56)
×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
×30	62(80)
×40	55(71)

品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² ×3心	20m
キャブタイヤケーブル(CT)	1.25mm ² ×3心	20m
キャブタイヤケーブル(SP)	1.25mm ² ×3心	20m
キャブタイヤケーブル(ACT1)	1.25mm ² ×3心	20m

仕様

略号	VCT ^{※40}	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	14A 600V (1.25m ² ×3心)	長さ	20m
公称断面積	1.25m ²	仕上外径	10.1mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.