

品番：**EA940AG-638C**

品名：1.25m<sup>2</sup>x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>17,400円</b> (税抜) / 19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/03/31 19:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/VCTD/VCTI
2.0mm <sup>2</sup> 2D	22(28)
φ x3D	19(24)
φ x4D	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> 2D	32(41)
φ x3D	28(36)
φ x4D	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> 2D	41(53)
φ x3D	36(46)
φ x4D	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> 2D	51(65)
φ x3D	44(56)
φ x4D	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> 3D	71(91)
φ x3D	62(80)
φ x4D	55(71)

品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT-Cab Type)	1.25mm <sup>2</sup> x50m/3芯	50m

**仕様**

略号	VCT <sup>φ</sup>	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	14A 600V (1.25m <sup>2</sup> x3心)	長さ	50m
公称断面積	1.25m <sup>2</sup>	仕上外径	10.1mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.