品番: EA940AG-649

品名:5.5 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	15,000円 (税抜)/16,500円(税込)					
カタログ価 格	15,000円(税抜)/16,500円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/23 11:33現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	1182ページ					





キャプタイヤケー	–ブルの許容電流
電線の太さ×心教	電線計容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0ml×2-0	22(28)
# ×30	19(24)
# ×40	17(22)
3.5ml<20	32(41)
# ×30	28(36)
# ×40	25(32)
5.5mb<2-0	41 (53)
# ×30	36(46)
# ×40	32(42)
8.0mb<2.0	51(65)
# ×30	44(56)
# ×40	39(50)
14 0mb(26)	71/91)



仕様

略号	7190 x x30 46100 VCT 460 55070	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	36A 600V (5.5m㎡×3心)	長さ	15m
公称断面積	5.5m m ²	仕上外径	15.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白·黒·赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

代替品



品番 EA940AG-650

コメント 同 20m

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.