品番: EA940AG-652

品名:8mmx10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>25,800円</b> (税抜)/28,380円(税込)				
カタログ価 格	25,800円(税抜)/28,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/09/23 10:52現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1182ページ				





キャプタイヤケ	ープルの許容電流
環線の太さ×心数	電線計容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0ml×2()	22(28)
// ×3-D	19(24)
# ×40.	17(22)
3.5ml×20	32(41)
/ ×30	28(36)
# ×40	25(32)
5.5mb<2i0	41 (53)
// ×30	36(46)
# ×40.	32(42)
8.0ml<20	51(65)
/ ×30	44(56)
# ×40.	39(50)



## 仕様

略号	71501 x 330 3388 VCT 440 55970	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	44A 600V (8.0m㎡×3/ப்)	長さ	10m
公称断面積	8.0m m <sup>2</sup>	仕上外径	17.5mm
定格温度	60°C		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.