品番: EA940AG-654C

品名:8mmx50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	115,300円 (税抜)/ 126,830円(税込)					
カタログ価 格	115,300円(税抜)/126,830円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/23 10:52現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1182ページ					





キャブタイヤケ	ープルの許容電流
電線の太さ×心数	電線計容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0mb<2().	22(28)
// ×30	19(24)
# ×40.	17(22)
3.5ml×2-0	32(41)
/ ×30.	28(36)
# ×40.	25(32)
5.5mb(2-i)	41 (53)
# ×30.	36(46)
# ×40.	32(42)
8.0ml×2.0	51(65)
/ ×30.	44(56)
# ×40.	39(50)
1404600	714011



仕様

略号	7/501 7/30 (288) VCT : 140 55071	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	44A 600V (8.0m㎡×3/ப்)	長さ	50m
公称断面積	8.0m m ²	仕上外径	17.5mm
定格温度	60°C		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.