


品番：**EA940AG-668C**

品名：1.25m<sup>2</sup>x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>21,900円</b> (税抜) / 24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/04/11 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(V)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	600
φ×30	600
φ×40	600
3.5mm <sup>2</sup> ×20	600
φ×30	600
φ×40	600
5.0mm <sup>2</sup> ×20	600
φ×30	600
φ×40	600
8.0mm <sup>2</sup> ×20	600
φ×30	600
φ×40	600
14.0mm <sup>2</sup> ×20	600
φ×30	600
φ×40	600

**仕様**

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	13A 600V (1.25m <sup>2</sup> ×4心)	長さ	50m
公称断面積	1.25m <sup>2</sup>	仕上外径	11.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.