

品番：**EA940AG-670**

品名：2mm<sup>2</sup>x10m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
カタログ価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

品名	規格	長さ	心数	電線太さ	仕上外径	重量
キャブタイヤケーブル	VCT	10m	4	2.0mm <sup>2</sup>	12.0mm	0.17kg
キャブタイヤケーブル	2CT	10m	2	2.0mm <sup>2</sup>	12.0mm	0.17kg
キャブタイヤケーブル	3PHCT	10m	3	2.0mm <sup>2</sup>	12.0mm	0.17kg
キャブタイヤケーブル	VCT	10m	4	3.0mm <sup>2</sup>	14.0mm	0.25kg
キャブタイヤケーブル	2CT	10m	2	3.0mm <sup>2</sup>	14.0mm	0.25kg
キャブタイヤケーブル	3PHCT	10m	3	3.0mm <sup>2</sup>	14.0mm	0.25kg
キャブタイヤケーブル	VCT	10m	4	5.0mm <sup>2</sup>	16.0mm	0.33kg
キャブタイヤケーブル	2CT	10m	2	5.0mm <sup>2</sup>	16.0mm	0.33kg
キャブタイヤケーブル	3PHCT	10m	3	5.0mm <sup>2</sup>	16.0mm	0.33kg
キャブタイヤケーブル	VCT	10m	4	8.0mm <sup>2</sup>	18.0mm	0.41kg
キャブタイヤケーブル	2CT	10m	2	8.0mm <sup>2</sup>	18.0mm	0.41kg
キャブタイヤケーブル	3PHCT	10m	3	8.0mm <sup>2</sup>	18.0mm	0.41kg
キャブタイヤケーブル	VCT	10m	4	14.0mm <sup>2</sup>	22.0mm	0.61kg
キャブタイヤケーブル	2CT	10m	2	14.0mm <sup>2</sup>	22.0mm	0.61kg
キャブタイヤケーブル	3PHCT	10m	3	14.0mm <sup>2</sup>	22.0mm	0.61kg

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	17A 600V (2.0mm <sup>2</sup> ×4心)	長さ	10m
公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	12.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.