

品番：**EA940AG-670**

品名：2mm²x10m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
カタログ価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	17A 600V (2.0mm ² ×4心)	長さ	10m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	12.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.