品番: EA940AG-672C

品名:2mmx50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>28,200円</b> (税抜)/31,020円(税込)					
カタログ価 格	28,200円(税抜)/31,020円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/20 02:40現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	1182ページ					





キャプタイヤケーブルの許容電流				
電線の太さ×心数	電線的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)			
2.0mb<2i0.	22(28)			
// ×3i).	19(24)			
# ×40.	17(22)			
3.5mb<2i0.	32(41)			
# ×30.	28(36)			
// ×40.	25(32)			
5.5mb<2i0.	41 (53)			
# ×30.	36(46)			
# X40.	32(42)			
8.0mb<2i0.	51 (65)			
# ×36.	44(56)			
# X40.	39(50)			
14.0mb<2i0.	71 (91)			
v. 1000	634900			



## 仕様

略号	71.991	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	17A 600V (2.0m㎡×4心)	長さ	50m
公称断面積	2.0m m <sup>2</sup>	仕上外径	12.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白·黒·赤·緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.