

品番：**EA940AG-676C**

品名：3.5 m²x50m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	45,000円 (税抜) / 49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(AI) VCT/VCT2/DRHCTD
2.0m ² 2C	22(28)
φ ×3C	19(24)
φ ×4C	17(22)
3.5m ² 2C	32(41)
φ ×3C	28(36)
φ ×4C	25(32)
5.0m ² 2C	41(53)
φ ×3C	36(46)
φ ×4C	32(42)
8.0m ² 2C	51(65)
φ ×3C	44(56)
φ ×4C	39(50)
14.0m ² 2C	71(91)
φ ×3C	62(80)
φ ×4C	55(71)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(AI)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	2.0m ² 2C	22(28)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×3C	19(24)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×4C	17(22)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	3.5m ² 2C	32(41)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×3C	28(36)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×4C	25(32)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	5.0m ² 2C	41(53)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×3C	36(46)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×4C	32(42)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	8.0m ² 2C	51(65)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×3C	44(56)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×4C	39(50)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	14.0m ² 2C	71(91)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×3C	62(80)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×4C	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	25A 600V (3.5m ² ×4心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	14.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.