

品番 : EA940AG-683

品名 : 8 mm²×15m/4芯 ビニールキャブ タイヤケーブル



販売価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ×芯数 電線許容電流(A)

VCT/2CT (PNCT)

2.0㎟×2芯 22(28)

× ×30 19(24)

× ×40 17(22)

3.5㎟×2芯 32(41)

× ×30 28(36)

× ×40 25(32)

5.5㎟×2芯 41(53)

× ×30 36(46)

× ×40 32(42)

8.0㎟×2芯 51(65)

× ×30 44(56)

× ×40 39(50)

14.0㎟×2芯 71(91)

× ×30 62(80)

× ×40 55(71)

キャブタイヤケーブル (CT-Cab Type)

電線の太さ×芯数

VCT/2CT (PNCT)

2.0㎟×2芯 22(28)

× ×30 19(24)

× ×40 17(22)

3.5㎟×2芯 32(41)

× ×30 28(36)

× ×40 25(32)

5.5㎟×2芯 41(53)

× ×30 36(46)

× ×40 32(42)

8.0㎟×2芯 51(65)

× ×30 44(56)

× ×40 39(50)

14.0㎟×2芯 71(91)

× ×30 62(80)

× ×40 55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	39A 600V (8.0mm ² ×4芯)	長さ	15m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	19.5mm
定格温度	60°C		

ビニール絶縁ビニールシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

代替品

	品番 EA940AG-682 コメント 同 10m
--	------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.