

品番：EA940AH-100

品名：600V/20A/100m ビニルキャブタイヤケーブル(2芯)



販売価格	29,400円(税抜)／ 32,340円(税込)		
カタログ価格	29,400円(税抜)／32,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2026/03/25 03:24現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1137ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm ² ×2	22(28)
⌀×30	19(24)
⌀×40	17(22)
3.5mm ² ×2	32(41)
⌀×30	28(36)
⌀×40	25(32)
5.5mm ² ×2	41(53)
⌀×30	36(46)
⌀×40	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
⌀×30	44(56)
⌀×40	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
⌀×30	62(80)
⌀×40	55(71)

電線	心数	電線
2.0mm ² ×2	2	2.0mm ² ×2
3.5mm ² ×2	2	3.5mm ² ×2
5.5mm ² ×2	2	5.5mm ² ×2
8.0mm ² ×2	2	8.0mm ² ×2
14.0mm ² ×2	2	14.0mm ² ×2

仕様

略号	VCT	用途	移動用電気機器の電源、配線として。
定格容量	20A 600V (2mm ² ×2心)	長さ	100m
公称断面積	2mm ²	仕上外径	10.4mm
ビニル絶縁キャブタイヤケーブル			
2心(白・黒)			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.